

duMONT**Vierkant- Stoßraumnadel HSS Passung H8, Typ: 12****Bestelldaten**

Bestellnummer	290426 12
GTIN	
Artikelklasse	29J

Beschreibung**Verwendung:**

In einem Durchgang wird ein Innenvierkant geräumt.

Technische Beschreibung

Nadellänge	305 mm
Ausgangsbohrung H8	12,8 mm
erforderlicher Räumdruck bei St50 und maximaler Räumlänge	2000 kg
Räumlänge in Stahl	13 - 35 mm
Schneidstoff	HSS
Produktart	Räumwerkzeug

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	bedingt geeignet		
Alu	geeignet		
Alu > 10% Si	bedingt geeignet		
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 900 N/mm ²	bedingt geeignet		
INOX < 900 N/mm ²	bedingt geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
Graphit, GFK, CFK	bedingt geeignet		
Öl	geeignet		