

## duMONT

### Sechskant- Stoßraumnadel HSS Passung H8, Typ: 7



#### Bestelldaten

Bestellnummer	290431 7
GTIN	
Artikelklasse	29J

#### Beschreibung

**Verwendung:**  
In einem Durchgang wird ein Innensechskant geräumt.

#### Technische Beschreibung

Nadellänge	185 mm
erforderlicher Räumdruck bei St50 und maximaler Räumlänge	590 kg
Ausgangsbohrung H8	7 mm
Räumlänge in Stahl	8 - 24 mm
Schneidstoff	HSS
Produktart	Räumwerkzeug

#### Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu Kunststoffe	bedingt geeignet		
Alu	geeignet		
Alu > 10% Si	bedingt geeignet		
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		

Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet
GG(G)	geeignet
CuZn	geeignet
Graphit, GFK, CFK	bedingt geeignet
Öl	geeignet