

duMONT

Sechskant- Stoßraumnadel HSS Passung H8, Typ: 10



Bestelldaten

Bestellnummer	290431 10
GTIN	
Artikelklasse	29J

Beschreibung

Verwendung:
In einem Durchgang wird ein Innensechskant geräumt.

Technische Beschreibung

erforderlicher Räumdruck bei St50 und maximaler Räumlänge	1260 kg
Ausgangsbohrung H8	10 mm
Nadellänge	244 mm
Räumlänge in Stahl	13 - 35 mm
Schneidstoff	HSS
Produktart	Räumwerkzeug

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	bedingt geeignet		
Alu	geeignet		
Alu > 10% Si	bedingt geeignet		
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet		
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet		

Stahl < 900 N/mm ²	bedingt geeignet
INOX < 900 N/mm ²	bedingt geeignet
GG(G)	geeignet
CuZn	geeignet
Graphit, GFK, CFK	bedingt geeignet
Öl	geeignet