

**duMONT****Vierkant- Stoßraumnadel HSS Passung H8, Typ: 14****Bestelldaten**

Bestellnummer	290426 14
GTIN	662600666378
Artikelklasse	29J

**Beschreibung****Verwendung:**

In einem Durchgang wir ein Innenvierkant geräumt.

**Technische Beschreibung**

Ausgangsbohrung H8	14,8 mm
Nadellänge	377 mm
Räumlänge in Stahl	13 - 35 mm
erforderlicher Räumdruck bei St50 und maximaler Räumlänge	2400 kg
Schneidstoff	HSS
Produktart	Räumwerkzeug

**Anwenderdaten**

	<b>Eignung</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO-Code</b>
Alu Kunststoffe	bedingt geeignet		
Alu	geeignet		
Alu > 10% Si	bedingt geeignet		
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet		
GG(G)	geeignet		
CuZn	geeignet		
Graphit, GFK, CFK	bedingt geeignet		
Öl	geeignet		