



Monostechhalter gekröpft für Planeinstich, links, Ø-Bereich Einstich D1 / D2: 65/100mm



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 278052 65/100 |
| GTIN | 4062406840198 |
| Artikelklasse | 22B |

Beschreibung

Ausführung:

Alle Größen mit nur einem Plattensitz für zwei Stechbreiten (3 mm und 4 mm).
Für Stechplatten Nr. 278029 – 278036.

Hinweis:

D_1 = minimaler Ø für den 1. Einstich / D_2 = maximaler Ø für den 1. Einstich.
 $D_2 = 999$ in der Größenbezeichnung entspricht theoretisch unendlich.

Technische Beschreibung

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| maximale Schnitttiefe t_{max} | 14 mm |
| Schaftbreite b | 16×16 mm |
| Schraube | 279816 3 |
| Einsatzart | links |
| Innenkühlung | nein |
| Stechbreite w | 3; 4 mm |
| Produktart | Schneidenträger |

