



Monostechhalter gekröpft für Planeinstich, rechts, Ø-Bereich Einstich D1 / D2: 65/100mm



Bestelldaten

Bestellnummer	278055 65/100
GTIN	4062406840389
Artikelklasse	22B

Beschreibung

Ausführung:

Alle Größen mit nur einem Plattensitz für zwei Stechbreiten (3 mm und 4 mm).
Für Stechplatten Nr. 278029 – 278036.

Hinweis:

D_1 = minimaler Ø für den 1. Einstich / D_2 = maximaler Ø für den 1. Einstich.
 $D_2 = 999$ in der Größenbezeichnung entspricht theoretisch unendlich.

Technische Beschreibung

maximale Schnitttiefe t_{max}	14 mm
Schaftbreite b	25×25 mm
Schraube	279816 4
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein
Stechbreite w	3; 4 mm
Produktart	Schneidenträger

