



## Monostechhalter gekröpft für Planeinstich, links, Ø-Bereich Einstich D1 / D2: 340/999mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	278054 340/999
GTIN	4062406840358
Artikelklasse	22B

### Beschreibung

#### Ausführung:

Alle Größen mit nur einem Plattensitz für zwei Stechbreiten (3 mm und 4 mm).  
Für Stechplatten Nr. 278029 – 278036.

#### Hinweis:

$D_1$  = minimaler Ø für den 1. Einstich /  $D_2$  = maximaler Ø für den 1. Einstich.  
 $D_2 = 999$  in der Größenbezeichnung entspricht theoretisch unendlich.

### Technische Beschreibung

Schaftbreite b	20×20 mm
maximale Schnitttiefe $t_{max}$	14 mm
Schraube	279816 4
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein
Stechbreite w	3; 4 mm
Produktart	Schneidenträger

