



Monostechhalter gekröpft für Planeinstich, links, Ø-Bereich Einstich D₁ / D₂: 160/250mm



Bestelldaten

Bestellnummer	278056 160/250
GTIN	4062406840495
Artikelklasse	22B

Beschreibung

Ausführung:

Alle Größen mit nur einem Plattensitz für zwei Stechbreiten (3 mm und 4 mm).
Für Stechplatten Nr. 278029 – 278036.

Hinweis:

D₁ = minimaler Ø für den 1. Einstich / D₂ = maximaler Ø für den 1. Einstich.
D₂ = 999 in der Größenbezeichnung entspricht theoretisch unendlich.

Technische Beschreibung

Schaftbreite b	25×25 mm
maximale Schnitttiefe t _{max}	14 mm
Schraube	279816 4
Einsatzart	links
Innenkühlung	nein
Stechbreite w	3; 4 mm
Produktart	Schneidenträger

