



## Monostechhalter gekröpft für Planeinstich, rechts, Ø-Bereich Einstich D1 / D2: 240/350mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	278055 240/350
GTIN	4062406840426
Artikelklasse	22B

### Beschreibung

#### Ausführung:

Alle Größen mit nur einem Plattensitz für zwei Stechbreiten (3 mm und 4 mm).  
Für Stechplatten Nr. 278029 – 278036.

#### Hinweis:

$D_1$  = minimaler Ø für den 1. Einstich /  $D_2$  = maximaler Ø für den 1. Einstich.  
 $D_2 = 999$  in der Größenbezeichnung entspricht theoretisch unendlich.

### Technische Beschreibung

Schaftbreite b	25×25 mm
maximale Schnitttiefe $t_{max}$	14 mm
Schraube	279816 4
Einsatzart	rechts
Innenkühlung	nein
Stechbreite w	3; 4 mm
Produktart	Schneidenträger

