



Akku-Flachkopfwinkelschleifer 18V, für 125 mm Scheiben Ø, im Koffer, ohne Akku, Typ: 4933478438



Bestelldaten

| | |
|---------------|-------------------|
| Bestellnummer | 077139 4933478438 |
| GTIN | 4058546346294 |
| Artikelklasse | 03L |

Beschreibung

Ausführung:

Leistungsstarker M18 FUEL™ **Flachkopf**-Winkelschleifer für Arbeiten in beengten Bereichen.

- **Flaches Kopfdesign ermöglicht das Arbeiten in Winkeln bis 42°.**
- **Integriertes FIXTEC-Schnellwechselsystem für werkzeuglosen Scheibenwechsel.**
- **RAPIDSTOP™ für schnelles Bremsen der Scheibe in unter 2 Sekunden.**
- **Wiederanlaufschutz und Kickbackstop für hohen Anwenderschutz.**

Lieferumfang:

Ohne Akkus und Ladegerät. Inklusive Antivibrationsgriff, Schutzhaube, Staubschutzgitter, Spannsatz und HD-Box.

Hinweis:

Passende Ersatzakkus und Zubehör finden Sie ab Nr. 073809 und Nr. 073840.

Technische Beschreibung

| | |
|--------------------------|---------------|
| Akkuart | Lithium-Ion |
| Sanftanlauf | ja |
| Anzahl enthaltener Akkus | 0 |
| Energieversorgung | Akkubetrieben |
| Gewicht | 2,6 kg |
| maximaler Scheiben-Ø | 125 mm |

| | |
|---|------------------------------|
| Überlastschutz | ja |
| Herstellerbezeichnung | M18FSAGF125XB-OX |
| maximale Drehzahl | 8500 min ⁻¹ |
| passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung | Milwaukee Typ B 18 V |
| passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung | Milwaukee Typ HB 18 V |
| Wiederanlaufsperr | ja |
| Akkuspannung | 18 V |
| Kickbackstop | ja |
| Totmannschaltung | nein |
| Verpackung | Systemkoffer (HD=Heavy Duty) |
| maximale Vibration nach EN | 4,86 m/s ² |
| Produktart | Winkelschleifer |