



Akku-Winkelschleifer 18V, für 125 mm Scheiben Ø, ohne Akku, mit Kickbackstop, im Koffer, Typ: 4933478437



Bestelldaten

Bestellnummer	077143 4933478437
GTIN	4058546346287
Artikelklasse	03L

Beschreibung

Ausführung:

Kompakter M18 FUEL™ Akku-Winkelschleifer mit **regelbarer Drehzahl**.

- **5 Geschwindigkeitsstufen für beste Resultate bei der Bearbeitung von Edelstahl und Aluminium sowie Rost- und Farberntfernung.**
- **RAPIDSTOP™ für schnelles Bremsen der Scheibe in unter 2 Sekunden für hohen Anwenderschutz.**
- **Nicht verriegelbarer Sicherheitsschalter für hohen Anwenderschutz.**

Version mit **Totmannschalter** für hohe Anwendersicherheit.

Lieferumfang:

Ohne Akkus und Ladegerät. Inklusive Antivibrationsgriff, Schutzhaube, Staubschutzgitter, Spannsatz und HD-Box.

Hinweis:

Passende Ersatzakkus und Zubehör finden Sie ab Nr. 073809 und Nr. 073840.

Technische Beschreibung

Totmannschaltung	ja
Verpackung	Systemkoffer (HD=Heavy Duty)
maximale Drehzahl	3500 - 8500 min ⁻¹
Gewicht	2,7 kg

Akkuart	Lithium-Ion
Anzahl enthaltener Akkus	0
Sanftanlauf	ja
Herstellerbezeichnung	M18FSAGF125XPDB-OX
maximale Trenntiefe	33 mm
Kickbackstop	ja
Energieversorgung	Akkubetrieben
maximale Vibration nach EN	5,01 m/s ²
Akkuspannung	18 V
Überlastschutz	ja
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Milwaukee Typ B 18 V
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Milwaukee Typ HB 18 V
maximaler Scheiben-Ø	125 mm
Wiederanlaufsperr	ja
Produktart	Winkelschleifer