



Akku-Winkelschleifer 18V, für 125 mm Scheiben Ø, ohne Akku, mit Kickbackstop, im Koffer, Typ: 4933478436



Bestelldaten

Bestellnummer	077143 4933478436
GTIN	4058546346270
Artikelklasse	03L

Beschreibung

Ausführung:

Kompakter M18 FUEL™ Akku-Winkelschleifer mit **regelbarer Drehzahl**.

- **5 Geschwindigkeitsstufen für beste Resultate bei der Bearbeitung von Edelstahl und Aluminium sowie Rost- und Farbentfernung.**
- **RAPIDSTOP™ für schnelles Bremsen der Scheibe in unter 2 Sekunden für hohen Anwenderschutz.**
- **Schutzhauben-Schnellverstellung.**

Lieferumfang:

Ohne Akkus und Ladegerät. Inklusive Antivibrationsgriff, Schutzhaube, Staubschutzgitter, Spannsatz und HD-Box.

Hinweis:

Passende Ersatzakkus und Zubehör finden Sie ab Nr. 073809 und Nr. 073840.

Technische Beschreibung

Wiederanlaufsperr	ja
Kickbackstop	ja
Herstellerbezeichnung	M18FSAGV125XB-OX
Energieversorgung	Akkubetrieben
Überlastschutz	ja

passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Milwaukee Typ B 18 V
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Milwaukee Typ HB 18 V
Sanftanlauf	ja
maximale Vibration nach EN	5,01 m/s ²
maximale Drehzahl	3500 - 8500 min ⁻¹
Totmannschaltung	nein
Gewicht	2,7 kg
Akkuart	Lithium-Ion
maximaler Scheiben-Ø	125 mm
Verpackung	Systemkoffer (HD=Heavy Duty)
Anzahl enthaltener Akkus	0
Akkuspannung	18 V
maximale Trenntiefe	33 mm
Produktart	Winkelschleifer