



Akku-Bandschleifer, Typ: M18FBTS75



Bestelldaten

Bestellnummer	077331 M18FBTS75
GTIN	4058546374082
Artikelklasse	03L

Beschreibung

Ausführung:

Leistungsstarker M18 Akku-Bandschleifer mit bürstenlosem POWERSTATE™-Motor für schnellen Materialabtrag und reduzierte Wärmeentwicklung.

- **Äquivalente Wechselstromleistung 900 Watt.**
- **Laufzeit bis zu 20 Minuten mit einem 5,0 Ah Akku.**
- **Der werkzeuglos verstellbare Knauf ermöglicht optimales Handling des Schleifers für alle Anwendungen.**
- **“Flush To Wall“ ermöglicht den Einsatz des Bandschleifers nahe an einer senkrechten Fläche oder in engen Ecken.**
- **Einsatz mit Staubbeutel oder externer Absaugung möglich.**

Lieferumfang:

Ohne Akku und ohne Ladegerät, inklusive Staubbeutel, im Karton.

Hinweis:

Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073808 – Nr. 073840. Passende Schleifbänder finden Sie unter Nr. 558014.

Technische Beschreibung

passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Milwaukee Typ B 18 V
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Milwaukee Typ HB 18 V

Anzahl enthaltener Akkus	0
Akkuart	Lithium-Ion
Schleifband Breite	75 mm
Schleiffläche	90 × 135 mm
Energieversorgung	Akkubetrieben
Bandgeschwindigkeit	230 - 410 m/min
Akkuspannung	18 V
Gewicht ohne Akku	3,9 kg
Schleifband Länge	457
Produktart	Bandschleifer