



Akku-Schlagbohrschrauber ohne Akku, Ladegerät, Typ: M12FPD2-2



Bestelldaten

Bestellnummer	070111 M12FPD2-2
---------------	------------------

GTIN	
------	--

Artikelklasse	03L
---------------	-----

Beschreibung

Ausführung:

- Leistungsstarke Akku-2-Gang Schlagbohrschrauber mit mehrstufiger Drehmomenteinstellung.
- REDLITHIUM-ION™ Red Li-Ionen-Akkus mit Einzelzellenüberwachung und Ladestandsanzeige.
- Robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer.
- FIXTEC Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock.
- Handgriff mit Softgrip-Auflage für hohen Anwenderkomfort.
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches.
- Bürstenloser POWERSTATE™-Motor (nicht Gr. M18BPD4) für höchsten Wirkungsgrad. Geringster Verschleiß und bis zu 10-fache Lebensdauer gegenüber Standard-DC-Motoren.
- REDLINK PLUS™-Elektronik – Überlastschutz und Leistungsmanagement.

Wartungsfreier, bürstenloser Powerstate-Motor. FUEL™ Akku-Kompakt-Schlagbohrschrauber mit nur 168 mm Baulänge. 16-stufige elektronische Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe plus Schlagbohrstufe.

Vorteil:

Nur 168 mm Baulänge.

Lieferumfang:

Nullversion – ohne Akku, ohne Ladegerät, mit Transportkoffer.

Hinweis:

Passende Akkus und Ladegeräte finden Sie ab Nr. 073814 – 073816, 073827 und 073840.

Passendes Starter-Set unter Nr. 073839.

Das passende Bluetooth Tracking Modul finden Sie unter 070103 BTT-1.

Technische Beschreibung

Verpackung	Systemkoffer (HD=Heavy Duty)
maximaler Spiralbohr-Ø in Beton	13 mm
maximale Vibration nach EN mit Schlagbohrfunktion	30,8 m/s ²
maximales Drehmoment	37 Nm
maximale Drehzahl 2. Gang	1700 min ⁻¹
geeignet für Material	Beton
geeignet für Material	Stahl
geeignet für Material	Mauerwerk
geeignet für Material	Holz
Schnellspannfutter Spannbereich	1,5 - 13 mm
Gewicht	1,2 kg
maximale Vibration nach EN ohne Schlagbohrfunktion	< 2,5 m/s ²
maximaler Spiralbohr-Ø in Holz	35 mm
Motorbauweise	Bürstenlos
Energieversorgung	Akkubetrieben
maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl	13 mm
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Milwaukee Typ B 12 V
typische Verwendung	Strong
maximale Drehzahl 1. Gang	0 - 450 min ⁻¹
Produktart	Schlagbohrschrauber

Zubehör

Akku-Ladegerät Typ M1218C	073840 M1218C
Akku-Ladegerät Typ M1218FC	073840 M1218FC
Li-Ion System M4B2/M12B2 Akkutyp MB12	073814 MB12