



## Elektro-Winkelschleifer GWS, für 125 mm Scheiben Ø, mit Wiederanlaufsperr, Typ: 17125SINOX



### Bestelldaten

Bestellnummer	077109 17125SINOX
GTIN	4059952576619
Artikelklasse	03C

### Beschreibung

#### Ausführung:

1.700 W Motor mit Drehzahlelektronik, ideal z. B. für die **Edelstahlbearbeitung**.

Hervorragender, ergonomischer Griffumfang: Erstklassige Ergonomie durch deutlich reduzierten Griffumfang.

Hoher Anwenderschutz & Kontrolle: KickBackControl, Sanftanlauf, Wiederanlaufschutz, Überlastschutz, Vibrationsdämpfung und Drehzahlvorwahl.

#### Lieferumfang:

Inklusive verdrehsichere Schutzhaube, Spannsatz, Zusatzhandgriff.

### Technische Beschreibung

maximaler Scheiben-Ø	125 mm
Verpackung	Karton
Besonderheit	KickBack Control, Wiederanlaufschutz
Leistungsaufnahme	1700 W
Netzspannung	230 V
Energieversorgung	Netzbetrieben
Anschlussgewinde	M14

Wiederanlaufsperr	ja
Sanftanlauf	ja
Herstellerbezeichnung	GWS 17-125 S INOX
Nennspannung	230 V
Gewicht	2,4 kg
Netzfrequenz	50 Hz
Kickbackstop	ja
Drehzahlbereich	1900 - 7800 min <sup>-1</sup>
Produktart	Winkelschleifer