



## Akku-Schlagbohrschrauber, Typ: M12FPD2-4



### Bestelldaten

Bestellnummer	070110 M12FPD2-4
GTIN	4058546029760
Artikelklasse	03L

### Beschreibung

#### Ausführung:

- Leistungsstarke Akku-2-Gang Schlagbohrschrauber mit mehrstufiger Drehmomenteinstellung.
- REDLITHIUM-ION™ Red Li-Ionen-Akkus mit Einzelzellenüberwachung und Ladestandsanzeige.
- Robustes Metallgetriebegehäuse für lange Lebensdauer.
- FIXTEC Metall-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock.
- Handgriff mit Softgrip-Auflage für hohen Anwenderkomfort.
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches.
- Bürstenloser POWERSTATE™-Motor (nicht Gr. M18BPD4) für höchsten Wirkungsgrad. Geringster Verschleiß und bis zu 10-fache Lebensdauer gegenüber Standard-DC-Motoren.
- REDLINK PLUS™-Elektronik – Überlastschutz und Leistungsmanagement.

FUEL™ Akku-Kompakt-Schlagbohrschrauber mit nur 152 mm Baulänge. 13-stufige elektronische Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe plus Schlagbohrstufe.

#### Vorteil:

Kompakt, Akku dient als Standfuß.

#### Lieferumfang:

Inklusive 2x Li-Ionen Akkus, Ladegerät, Transportkoffer (HD-Box) und Gürtelclip.

**Hinweis:**

Passende Akkus und Ladegeräte finden Sie ab Nr. 073814 – 073816, 073827 und 073840.  
Das passende Bluetooth Tracking Modul finden Sie unter 070103 BTT-1.

**Technische Beschreibung**

maximale Vibration nach EN mit Schlagbohrfunktion	15,7 m/s <sup>2</sup>
Verpackung	Systemkoffer (HD=Heavy Duty)
maximale Vibration nach EN ohne Schlagbohrfunktion	<2,5 m/s <sup>2</sup>
Gewicht	1,5 kg
maximales Drehmoment	45 Nm
Akkukapazität	4 Ah
maximale Drehzahl 1. Gang	0 - 450 min <sup>-1</sup>
Schnellspannfutter Spannbereich	1,5 - 13 mm
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Milwaukee Typ B 12 V
maximaler Spiralbohr-Ø in Holz	35 mm
maximale Drehzahl 2. Gang	1550 min <sup>-1</sup>
maximaler Spiralbohr-Ø in Beton	13 mm
geeignet für Material	Mauerwerk
geeignet für Material	Holz
geeignet für Material	Stahl
geeignet für Material	Beton
geeignet für Material	Stein
Akkuart	Lithium-Ion
Energieversorgung	Akkubetrieben
Motorbauweise	FUEL™
typische Verwendung	Strong
Herstellerbezeichnung	M12FPD-402X
Akkuspannung	12 V
maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl	13 mm
Anzahl enthaltener Akkus	2

Produktart

Schlagbohrschrauber

---

**Zubehör**

Akku-Ladegerät Typ M1218C

073840 M1218C

Li-Ion System M12B4 Akkutyp MB12

073815 MB12

Akku-Ladegerät Typ M1218FC

073840 M1218FC