



Akku-Bohrschrauber, Typ: M12FDD2-2



Bestelldaten

Bestellnummer	070210 M12FDD2-2
GTIN	4058546029883
Artikelklasse	03L

Beschreibung

Ausführung:

MILWAUKEE – Akku-Bohrschrauber Durchzugsstarke Akku-2-Gang Bohrerschrauber mit R/L-Lauf. REDLITHIUM™-Akkus mit **Einzelzellenüberwachung** und **Ladestandsanzeige**. Robustes **Metallgetriebegehäuse** für lange Lebensdauer. **FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter** mit Spindel-Lock. LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches. Handgriff mit Softgrip-Auflage für hohen Anwenderkomfort.

- **Bürstenloser POWERSTATE™ Motor für mehr Leistung bei kompakterer Bauform (168 mm Länge).**
- **REDLINK PLUS™ Elektronik für intelligentes Leistungsmanagement und Überlastschutz.**
- **16-stufiger elektronische Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe.**

Vorteil:

REDLINK PLUS™ Elektronik.

Lieferumfang:

Inklusive 2x 12 V / 2,0 Ah Li-Ionen-Akku, Ladegerät, Gürtelclip, HD-Box.

Hinweis:

Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073814, Nr. 073815, Nr. 073829 und Nr. 073840.

Technische Beschreibung

maximale Drehzahl 1. Gang	0 - 450 min ⁻¹
Anzahl enthaltener Akkus	2
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Milwaukee Typ B 12 V
Energieversorgung	Akkubetrieben
maximales Drehmoment hart	44 Nm
Gewicht	1,2 kg
Schnellspannfutter Spannbereich	1,5 - 13 mm
Motorbauweise	Bürstenloser Motor
geeignet für Material	Stahl
geeignet für Material	Holz
Akkukapazität	2 Ah
maximale Vibration nach EN	< 2,5 m/s ²
Akkuart	Lithium-Ion
maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl	13 mm
Verpackung	Systemkoffer (HD=Heavy Duty)
Herstellerbezeichnung	M12 FDD-202X
Akkuspannung	12 V
typische Verwendung	Strong
maximaler Spiralbohr-Ø in Holz	35 mm
maximale Drehzahl 2. Gang	1700 min ⁻¹
Produktart	Bohrschrauber

Zubehör

Winkelschraubvorsatz Typ WB1	073920 WB1
Winkelschraubvorsatz Typ OSD2	073920 OSD2
Akku-Ladegerät Typ M1218C	073840 M1218C
Akku-Ladegerät Typ M1218FC	073840 M1218FC

Li-Ion System M4B2/M12B2 Akkutyp MB12

073814 MB12