



**Akku-Bohrschrauber 12V, 2-Gang, Bürstenloser Motor,  
Schnellspannfutterspannbereich 1,5-13, ohne Akku und Ladegerät, Typ:  
M12FDD2-2**



## Bestelldaten

Bestellnummer	070214 M12FDD2-2
GTIN	4058546376666
Artikelklasse	03L

## Beschreibung

### Ausführung:

#### MILWAUKEE – Akku-Bohrschrauber

Durchzugsstarke Akku-2-Gang Bohrschrauber mit R/L-Lauf.

Robustes **Metallgetriebegehäuse** für lange Lebensdauer.

**FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter** mit Spindel-Lock.

LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches. Handgriff mit Softgrip-Auflage für hohen Anwenderkomfort.

- **Bürstenloser POWERSTATE™ Motor für mehr Leistung bei kompakterer Bauform ( 168 mm Länge).**
- **REDLINK PLUS™ Elektronik für intelligentes Leistungsmanagement und Überlastschutz.**
- **16-stufiger elektronische Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe.**

### Vorteil:

REDLINK PLUS™ Elektronik.

### Hinweis:

Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie ab Nr. 073815 und Nr. 073840.

## Technische Beschreibung

Schnellspannfutter Spannbereich	1,5 - 13 mm
Energieversorgung	Akkubetrieben
maximale Drehzahl 1. Gang	0 - 450 min <sup>-1</sup>
maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl	13 mm
Motorbauweise	Bürstenloser Motor
maximales Drehmoment hart	37 Nm
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Milwaukee Typ B 12 V
maximaler Spiralbohr-Ø in Holz	35 mm
Gewicht	1,2 kg
maximale Drehzahl 2. Gang	1700 min <sup>-1</sup>
Verpackung	Karton
typische Verwendung	Strong
maximale Vibration nach EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
geeignet für Material	Holz
geeignet für Material	Stahl
Produktart	Bohrschrauber
USP1	12V, 2-Gang
USP2	Bürstenloser Motor, Schnellspannfutterspannbereich 1,5-13, ohne Akku und Ladegerät

## Zubehör

Winkelschraubvorsatz Typ WB1	073920 WB1
Winkelschraubvorsatz Typ OSD2	073920 OSD2
Akku-Ladegerät Typ M1218C	073840 M1218C
Li-Ion System M4B2/M12B2 Akkutyp MB12	073814 MB12
Akku-Ladegerät Typ M1218FC	073840 M1218FC