



## Akku-Bohrschrauber, Typ: M12FDD2-4



### Bestelldaten

Bestellnummer	070210 M12FDD2-4
GTIN	4058546029906
Artikelklasse	03L

### Beschreibung

#### Ausführung:

**MILWAUKEE – Akku-Bohrschrauber** Durchzugsstarke Akku-2-Gang Bohrschrauber mit R/L-Lauf. REDLITHIUM™-Akkus mit **Einzelzellenüberwachung** und **Ladestandsanzeige**. Robustes **Metallgetriebegehäuse** für lange Lebensdauer. **FIXTEC-Metall-Schnellspannbohrfutter** mit Spindel-Lock. LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches. Handgriff mit Softgrip-Auflage für hohen Anwenderkomfort.

- **Bürstenloser POWERSTATE™ Motor für mehr Leistung bei kompakterer Bauform ( 168 mm Länge).**
- **REDLINK PLUS™ Elektronik für intelligentes Leistungsmanagement und Überlastschutz.**
- **16-stufiger elektronische Drehmomenteinstellung plus Bohrstufe.**

#### Vorteil:

REDLINK PLUS™ Elektronik.

#### Lieferumfang:

Inklusive 2x 12 V / 4,0 Ah Li-Ionen-Akku, Ladegerät, Gürtelclip, HD-Box.

#### Hinweis:

Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073814, Nr. 073815, Nr. 073829 und Nr. 073840.

### Technische Beschreibung

maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl	13 mm
Verpackung	Systemkoffer (HD=Heavy Duty)
Energieversorgung	Akkubetrieben
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Milwaukee Typ B 12 V
typische Verwendung	Strong
Akkukapazität	4 Ah
Anzahl enthaltener Akkus	2
Herstellerbezeichnung	M12FDD-402X
maximale Vibration nach EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Akkuspannung	12 V
geeignet für Material	Stahl
geeignet für Material	Holz
Akkuart	Lithium-Ion
maximale Drehzahl 1. Gang	0 - 450 min <sup>-1</sup>
Gewicht	1,4 kg
maximaler Spiralbohr-Ø in Holz	35 mm
Motorbauweise	Bürstenloser Motor
maximales Drehmoment hart	44 Nm
maximale Drehzahl 2. Gang	1700 min <sup>-1</sup>
Schnellspannfutter Spannbereich	1,5 - 13 mm
Produktart	Bohrschrauber

## Zubehör

Li-Ion System M12B4 Akkutyp MB12	073815 MB12
Winkelschraubvorsatz Typ WB1	073920 WB1
Akku-Ladegerät Typ M1218C	073840 M1218C
Akku-Ladegerät Typ M1218FC	073840 M1218FC

Winkelschraubvorsatz Typ OSD2

073920 OSD2