

**Hartmetall-Hammerbohrer SDS-plus „7X“, Ø×ganze Länge: 14X215mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	789058 14X215
GTIN	4059952531939
Artikelklasse	76K

**Beschreibung****Ausführung:**

Neue Generation **EXPERT SDS-Plus „7X“** mit geschweißtem 4-schneidigen Vollhartmetallkopf. Geformte Schneiden für hohe Bohrleistung, lange Lebensdauer und geringen Verschleiß. Kein Verhaken in armiertem Beton.

**Verwendung:**

Zum Bohren von Beton, Naturstein und Mauerwerk – mit höchstem Bohrkomfort. Sehr hohe Laufruhe, perfekt für kreisrunde Bohrungen. **2+2-Spiral**-Design für schnelle Bohrmehlabfuhr, geringe Vibrationen und hohe Stabilität. Geringe Ermüdung und geringe Maschinenbelastung.

**Technische Beschreibung**

Ø	14 mm
Anzahl Schneiden Z	4
ganze Länge	215 mm
Spirallänge	150 mm
Schneidstoff	HM
Einsatz mit Schlag / kein Schlag	Schlagbohren
Schaft	SDS Plus
Produktart	Steinbohrer