

**Hartmetall-Hammerbohrer SDS-max „8X“, Ø×ganze Länge: 22X520mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	789206 22X520
GTIN	4059952533087
Artikelklasse	76K

**Beschreibung****Ausführung:**

Neue Generation **EXPERT SDS-max „8X“** mit geschweißtem 4-schneidigen Vollhartmetallkopf. Geformte Schneiden für hohe Bohrleistung, lange Lebensdauer und geringen Verschleiß. Kein Verhaken im armiertem Beton.

**Spezielle Hartmetallplattengeometrie für längere Standzeiten.**

Bohrkopf mit quadratischem Querschnitt ab Ø 16 mm.

**Verwendung:**

Zum Bohren von Beton, Naturstein und Mauerwerk.

**Hinweis:**

Bohrer der Generation SDS-max-7 (mit eingebetteten Schneiden aus Hartmetall, gelötet) in den Gr. 35×520 – 52×520 unter Nr. 789204.

**Technische Beschreibung**

Ø	22 mm
Spirallänge	400 mm
ganze Länge	520 mm
Schneidstoff	HM
Einsatz mit Schlag / kein Schlag	Schlagbohren
Schaft	SDS Max
Produktart	Steinbohrer

