

## Rahmen Typ S610-M18-U, Tiefe 1100 mm, Höhe: 5000mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	991322 5000
GTIN	4058255104321
Artikelklasse	96P

### Beschreibung

**Ausführung:**

Rahmenprofile mit Fachwerkaussteifung. Massive Fußplatten übertragen die Belastung auf den Boden. Lieferung inklusive 4 Bodenanker und 2 Unterlegbleche 2 mm je Rahmen.

**Beschreibung:****Aufbaumaße:****Gesamtlänge des Regals:**

Für Ständerrahmen S610-M18-U: Nennlänge + Anzahl der Ständer × 86 mm.

**Passend für:**

Palettenregale ab Baujahr 08/2018.

**Lackierung:**

Ähnlich RAL 5017 verkehrsblau **pulverbeschichtet.**

**Hinweis:**

Die benötigte Tragfähigkeit des Regalfeldes bestimmt den Rahmentyp. Siehe dazu Belastungstabelle.

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Für Regale bis Baujahr 05/2022 dürfen Holme nur im Austausch bei Beschädigung verwendet werden. Bei Änderung des Regals, z.B. Einbau zusätzlicher Holmebenen, muss eine Neuberechnung erfolgen nach DIN EN 15512:2020.

### Technische Beschreibung

Einsatzbereich	Palettenregal
Tiefe	1100 mm
Rahmenprofil Typ	S610-M18-U
Höhe	5000 mm
Produktnamensattribut	Tiefe 1100 mm
Produktart	Säulenrahmen