

Rahmen Typ S625-A18, Tiefe 1100 mm, Höhe: 4000mm



Bestelldaten

Bestellnummer	991323 4000
GTIN	4004514287496
Artikelklasse	96P

Beschreibung

Ausführung:

Rahmenprofile mit Fachwerkaussteifung. Massive Fußplatten übertragen die Belastung auf den Boden. Lieferung inklusive 4 Bodenanker und 2 Unterlegbleche 2 mm je Rahmen.

Beschreibung:

Aufbaumaße:

Gesamtlänge des Regals:

Für Ständerrahmen S625-A18 Nennlänge + Anzahl der Ständer × 110 mm.

Passend für:

Palettenregale ab Baujahr 08/2018.

Lackierung:

Ähnlich RAL 5017 verkehrsblau **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

Die benötigte Tragfähigkeit des Regalfeldes bestimmt den Rahmentyp. Siehe dazu Belastungstabelle.

Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Für Regale bis Baujahr 05/2022 dürfen Holme nur im Austausch bei Beschädigung verwendet werden. Bei Änderung des Regals, z.B. Einbau zusätzlicher Holmebenen, muss eine Neuberechnung erfolgen nach DIN EN 15512:2020.

Technische Beschreibung

Rahmenprofil Typ	S625-A18
Höhe	4000 mm
Einsatzbereich	Palettenregal
Tiefe	1100 mm
Produktnamensattribut	Tiefe 1100 mm
Produktart	Säulenrahmen