



LED Taschenlampe mit Akku, Typ: 130



Bestelldaten

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 081362 130 |
| GTIN | 4062406942571 |
| Artikelklasse | 02A |

Beschreibung

Ausführung:

Robuste wiederaufladbare LED-Taschenlampe aus eloxiertem Aluminium. **Die 2-Stufen Schaltung** mit zusätzlicher **Boost-Funktion** bietet eine **ausgezeichnete Lichtleistung** für alle Anwendungsfälle. Der Einhand-Fokus ermöglicht eine schnelle und einfache Regulierung des Lichtkegels.

- **Lade- und Entladeüberwachung durch farbige LED im Schalter.**
- **Lange Laufzeit mit konstanter Lichtleistung.**
- **USB-C Ladebuchse.**
- **Wegrollschutz.**
- **Mit fokussierbarem Leuchtenkopf.**

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive USB-C Ladekabel und Akku. Mit Handschlaufe.

Hinweis:

Passende Ersatzakkus finden Sie unter Nr. 081365

Technische Beschreibung

| | |
|--------------|--------------|
| Leuchtdauer | 1 h |
| IP-Schutzart | IP 54 |
| Gesamtlänge | 118 - 130 mm |
| Lichtstrom | 300 lm |

| | |
|--------------------------|---------------|
| Gewicht | 70 g |
| Anzahl enthaltener Akkus | 1 |
| Akkukapazität | 0,9 Ah |
| Energieversorgung | Akkubetrieben |
| Lichtstrom Stufe 2 | 100 lm |
| Akku austauschbar | ja |
| Akkuspannung | 3,7 V |
| Taschenlampenfunktion | Fokus |
| Akkuart | Lithium-Ion |
| Kopf-Ø | 26 mm |
| Lichtstrom Boost | 450 lm |
| Leuchtdauer Stufe 2 | 2,5 h |
| Leuchtmittel | LED-Lampe |
| CRI Wert | >80 |
| Leuchtdauer Boost | 30 s |
| Produktart | Taschenlampe |

Zubehör

| | |
|------------------|--------------|
| Ersatzakku 14500 | 081365 14500 |
|------------------|--------------|