



LED Stifflampe mit Akku, Typ: 120



Bestelldaten

Bestellnummer	081360 120
GTIN	4062406942557
Artikelklasse	02A

Beschreibung

Ausführung:

Robuste wiederaufladbare LED-Taschenlampe aus eloxiertem Aluminium. **Die 2-Stufen Schaltung** mit zusätzlicher **Boost-Funktion** bietet eine **ausgezeichnete Lichtleistung** für alle Anwendungsfälle. Der Einhand-Fokus ermöglicht eine schnelle und einfache Regulierung des Lichtkegels.

- **Lade- und Entladeüberwachung durch farbige LED im Schalter.**
- **Lange Laufzeit mit konstanter Lichtleistung.**
- **USB-C Ladebuchse.**
- **Wegrollschutz.**
- **Mit fokussierbarem Leuchtenkopf.**

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive USB-C Ladekabel und Akku. Mit Handschlaufe.

Hinweis:

Passende Ersatzakkus finden Sie unter Nr. 081365

Technische Beschreibung

Akkuart	Lithium-Ion
Lichtstrom Boost	130 lm
Leuchtdauer Boost	30 s
Akku austauschbar	ja

Kopf-Ø	18 mm
Leuchtdauer	1 h
Akkukapazität	0,32 Ah
IP-Schutzart	IP 54
Leuchtdauer Stufe 2	3 h
Energieversorgung	Akkubetrieben
Leuchtmittel	LED-Lampe
Gewicht	29,5 g
Gesamtlänge	112 - 120 mm
Akkuspannung	3,7 V
Lichtstrom	80 lm
Taschenlampenfunktion	Fokus
Anzahl enthaltener Akkus	1
Lichtstrom Stufe 2	30 lm
CRI Wert	>80
Produktart	Taschenlampe

Zubehör

Ersatzakku 10440	081365 10440
------------------	--------------