



## LED Stiftlampe mit Akku, Typ: 160



### Bestelldaten

Bestellnummer	081361 160
GTIN	4062406942564
Artikelklasse	02A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Robuste wiederaufladbare LED-Taschenlampe aus eloxiertem Aluminium. **Die 2-Stufen Schaltung** mit zusätzlicher **Boost-Funktion** bietet eine **ausgezeichnete Lichtleistung** für alle Anwendungsfälle. Der Einhand-Fokus ermöglicht eine schnelle und einfache Regulierung des Lichtkegels.

- **Lade- und Entladeüberwachung durch farbige LED im Schalter.**
- **Lange Laufzeit mit konstanter Lichtleistung.**
- **USB-C Ladebuchse.**
- **Wegrollschutz.**
- **Mit fokussierbarem Leuchtenkopf.**

#### Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

#### Lieferumfang:

Inklusive USB-C Ladekabel und Akku. Mit praktischem Taschenclip.

#### Hinweis:

Passende Ersatzakkus finden Sie unter Nr. 081365

### Technische Beschreibung

Energieversorgung	Akkubetrieben
Lichtstrom Stufe 2	50 lm
Lichtstrom Boost	250 lm
Leuchtdauer	1 h

Anzahl enthaltener Akkus	1
Gesamtlänge	154 - 161 mm
Akkuart	Lithium-Ion
Kopf-Ø	18 mm
Akkuspannung	3,7 V
Gewicht	41 g
Lichtstrom	150 lm
Akkukapazität	0,6 Ah
Leuchtmittel	LED-Lampe
IP-Schutzart	IP 54
Leuchtdauer Stufe 2	3 h
Taschenlampenfunktion	Fokus
Akku austauschbar	ja
CRI Wert	>80
Leuchtdauer Boost	30 s
Produktart	Taschenlampe

---

## Zubehör

Ersatzakku 10840	081365 10840
------------------	--------------