

AEG

Akku-Bohrschrauber 18V, FIXTEC-Schnellspannbohrfutter, mit Softgrip, Typ: BS18C3BL4



Bestelldaten

Bestellnummer	070222 BS18C3BL4
GTIN	4058546362188
Artikelklasse	07A

Beschreibung

Ausführung:

AEG – Akku-Bohrschrauber

- Robuste, handliche Akku-2-Gang Bohrschrauber mit R-/L-Lauf.
- FIXTEC-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock.
- Handgriff mit Softgrip-Auflage für hohen Anwenderkomfort.
- LED-Beleuchtung des Arbeitsbereiches.
- 13 mm Metallbohrfutter.
- 24-stufige Drehmomenteinstellung.
- Extrem handlich und leicht.
- Metallgetriebegehäuse

Ausführung Werbetext:

- Robuste, handliche Akku-2-Gang Bohrschrauber mit R-/L-Lauf.
- FIXTEC-Schnellspannbohrfutter mit Spindel-Lock.
- Handgriff mit Softgrip-Auflage für hohen Anwenderkomfort.

Lieferumfang:

Inklusive 2x 18V / 4,0 Ah PRO Li-Ion SHD Akku, Ladegerät, Gürtelclip, Transportkoffer.

Hinweis:

Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie ab Nr. 073820 und Nr. 073846 - Nr. 073848.

Passende Ladegeräte und Startersets finden Sie unter Nr. 073841 und Nr. 073844.

Technische Beschreibung

Akkuspannung	18 V
Verpackung	Transportkoffer
Gewicht	5,88 kg
Motorbauweise	Brushless
Anzahl enthaltener Akkus	2
maximaler Spiralbohr-Ø in Holz	65 mm
typische Verwendung	Heavy Duty
maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl	13 mm
maximales Drehmoment hart	110 Nm
Akkuart	Lithium-Ion
Schnellspannfutter Spannbereich	1,5 - 13 mm
maximale Drehzahl 1. Gang	0 - 500 min ⁻¹
maximale Drehzahl 2. Gang	0 - 2100 min ⁻¹
Herstellerbezeichnung	BS18C3BL-402C
Energieversorgung	Akkubetrieben
Akkukapazität	4 Ah
Produktart	Bohrschrauber
USP1	18V
USP2	FIXTEC-Schnellspannbohrfutter, mit Softgrip