



HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N, unbeschichtet, Ø DC h8: 11mm

Bestelldaten

Bestellnummer	GG4031 11
GTIN	4067263101956
Artikelklasse	GGN

Beschreibung
Ausführung:

HOLEX CleverDrill: Stabiler Bohrer für alle Standardanwendungen. Verbessertes Anbohrverhalten durch Kreuzanschliff. Kerndicke und Kernanstieg normal. Profilgeschliffen. Oberfläche: Bronzefarben-angelassene Spiralnut.

Wie Nr. 114031.

Empfehlung:
Maximale Bohrtiefe:

$$L_2 = L_c - 1,5 \times D_c$$

Hinweis:

Nachfolgeprodukt für Nr. 114030.

Gr. 13,5 – 16 : Mit abgesetztem Schaft-Ø 12,7 mm.

Technische Beschreibung

Spitzenwinkel	118 Grad
Spannutenlänge L_c	94 mm
Schaft	Zylinderschaft
empfohlene maximale Bohrtiefe L_2	77,5 mm
Anzahl Schneiden Z	2
Norm	DIN 338

Vorschub f in Stahl < 750 N/mm ²	0,1 mm/U
Gesamtlänge L	142 mm
Nenn-Ø D _c	11 mm
Toleranz Nenn-Ø	h8
Schaft-Ø D _s	11 mm
Inhalt	20
Serie	CleverDrill
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	HSS
Typ	N
Innenkühlung	nein
Farbring	ohne
Produktart	Spiralbohrer

Anwenderdaten

	Eignung	V _c	ISO-Code
Alu Kunststoffe	bedingt geeignet	80 m/min	N
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet	60 m/min	N
Alu > 10% Si	bedingt geeignet	50 m/min	N
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	35 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	32 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	22 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm ²	bedingt geeignet	18 m/min	P
GG(G)	bedingt geeignet	30 m/min	K
CuZn	geeignet	40 m/min	N
Öl	geeignet		
nass maximal	geeignet		

Zubehör

HOLEX CleverDrill Spiralbohrer-Satz HSS Nr. 114031 als
Nachfüll-Satz Typ 1-13

115056 1-13

HOLEX CleverDrill Spiralbohrer-Satz HSS Nr. 114031 mit
Kassette Typ 1-13

115051 1-13

HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 (mm bzw.
Zoll) 11

114031 11