



**HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSS N, unbeschichtet, Ø DC h8: 15,5mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	GG4031 15,5
GTIN	4067263102045
Artikelklasse	GGN

**Beschreibung**
**Ausführung:**

**HOLEX CleverDrill:** Stabiler Bohrer für alle Standardanwendungen. Verbessertes Anbohrverhalten durch Kreuzanschliff. Kerndicke und Kernanstieg normal. Profilgeschliffen. Oberfläche: Bronzefarben-angelassene Spiralnut.

**Wie Nr. 114031.**

**Empfehlung:**
**Maximale Bohrtiefe:**

$$L_2 = L_C - 1,5 \times D_C$$

**Hinweis:**

**Nachfolgeprodukt für Nr. 114030.**

Gr. 13,5 – 16 : Mit abgesetztem Schaft-Ø 12,7 mm.

**Technische Beschreibung**

Vorschub f in Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	0,16 mm/U
Schaft	Zylinderschaft
Toleranz Nenn-Ø	h8
Schaft-Ø D <sub>s</sub>	12,7 mm
Norm	DIN 338
Spitzenwinkel	118 Grad

Anzahl Schneiden Z	2
Nenn-Ø D <sub>c</sub>	15,5 mm
empfohlene maximale Bohrtiefe L <sub>2</sub>	96,8 mm
Spannutenlänge L <sub>c</sub>	120 mm
Gesamtlänge L	178 mm
Inhalt	20
Serie	CleverDrill
Beschichtung	unbeschichtet
Schneidstoff	HSS
Typ	N
Innenkühlung	nein
Farbring	ohne
Produktart	Spiralbohrer

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Alu Kunststoffe	bedingt geeignet	80 m/min	N
Alu (kurzspanend)	bedingt geeignet	60 m/min	N
Alu > 10% Si	bedingt geeignet	50 m/min	N
Stahl < 500 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	35 m/min	P
Stahl < 750 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	32 m/min	P
Stahl < 900 N/mm <sup>2</sup>	geeignet	22 m/min	P
Stahl < 1100 N/mm <sup>2</sup>	bedingt geeignet	18 m/min	P
GG(G)	bedingt geeignet	30 m/min	K
CuZn	geeignet	40 m/min	N
Öl	geeignet		
nass maximal	geeignet		

## Zubehör

HOLEX CleverDrill Spiralbohrer HSSN Ø DC h8 (mm bzw.  
Zoll) 15,5

---

114031 15,5