



Wärmebildkamera, Typ: 872S



Bestelldaten

Bestellnummer	474040 872S
GTIN	4029547024801
Artikelklasse	47E

Beschreibung

Ausführung:

Kamera zur sichtbaren Darstellung von Infrarotstrahlung. Mit der hervorragenden Bildqualität und der geringen Temporauflösung sind auch kleinste Temperaturunterschiede erkennbar. Dadurch kann eine qualitative und quantitative Temperaturanalyse durchgeführt werden. **Auto-Hot-Cold-Spot-Erkennung. Scale Assist:** Automatische Einstellung einer sinnvollen Skala zur Messung der erkannten Werte. **Mit integrierter 5 Megapixel-Digitalkamera.** Das Messgerät kann via Bluetooth und **testo Thermography App** mit ihrem Smartphone verbunden werden. Intuitive Bedienung in moderner Kacheloptik.

Verwendung:

Zur vorbeugenden Instandhaltung, um sowohl mechanische als auch elektrische Anlagen oder Produktionsprozesse zu überwachen. Besonders geeignet für Instandhaltung, Bauhandwerk, Heizungs- und Installationsbereich sowie Facility Management und Haustechnik.

Lieferumfang:

Inklusive USB-Kabel, Netzteil, Lithium-Ionen-Akku, Profi-Software (freier Download), Inbetriebnahmeanleitung, Kurzanleitung und Kalibrierprotokoll und Koffer.

Technische Beschreibung

Temperaturbereich	-30 - 650 °C
Genauigkeit	±2 °C oder 2 % vom Messwert
Detektorgröße	640×480 px
minimaler Fokussierabstand	0,5 m
Anzahl enthaltener Akkus	1
Sichtfeld	42×30 Grad
Kalibrierung	Preis auf Anfrage
Bildwiederholfrequenz	9 Hz
Thermische Empfindlichkeit	0,05 K
Energieversorgung	Akkubetrieben
Displaygröße	3,5 Zoll
Produktart	Wärmebildkamera

Dienstleistungen

Kalibrierung Infrarot-Temperatur-Messgerät Typ A	027600 A
--	----------