



## Wärmebildkamera, Typ: 865S



### Bestelldaten

Bestellnummer	474040 865S
GTIN	4029547024771
Artikelklasse	47E

### Beschreibung

#### Ausführung:

Kamera zur sichtbaren Darstellung von Infrarotstrahlung. Mit der hervorragenden Bildqualität und der geringen Temporauflösung sind auch kleinste Temperaturunterschiede erkennbar. Dadurch kann eine qualitative und quantitative Temperaturanalyse durchgeführt werden. **Auto-Hot-Cold-Spot-Erkennung. Scale Assist:** Automatische Einstellung einer sinnvollen Skala zur Messung der erkannten Werte.

#### Verwendung:

Zur vorbeugenden Instandhaltung, um sowohl mechanische als auch elektrische Anlagen oder Produktionsprozesse zu überwachen. Besonders geeignet für Instandhaltung, Bauhandwerk, Heizungs- und Installationsbereich sowie Facility Management und Haustechnik.

#### Lieferumfang:

Inklusive USB-Kabel, Netzteil, Lithium-Ionen-Akku, Profi-Software (freier Download), Inbetriebnahmeanleitung, Kurzanleitung und Kalibrierprotokoll und Koffer.

### Technische Beschreibung

Energieversorgung	Akkubetrieben
Sichtfeld	31×23 Grad

minimaler Fokussierabstand	0,5 m
Detektorgröße	320×240 px
Anzahl enthaltener Akkus	1
Genauigkeit	±2 °C oder 2 % vom Messwert
Kalibrierung	Preis auf Anfrage
Temperaturbereich	-20 - 280 °C
Bildwiederholfrequenz	9 Hz
Thermische Empfindlichkeit	0,1 K
Displaygröße	3,5 Zoll
Produktart	Wärmebildkamera

## Dienstleistungen

KalibrierungInfrarot-Temperatur-Messgerät Typ A	027600 A
---	----------