



## Wärmebildkamera, Typ: 868S



### Bestelldaten

Bestellnummer	474040 868S
GTIN	4029547024788
Artikelklasse	47E

### Beschreibung

#### Ausführung:

Kamera zur sichtbaren Darstellung von Infrarotstrahlung. Mit der hervorragenden Bildqualität und der geringen Temporauflösung sind auch kleinste Temperaturunterschiede erkennbar. Dadurch kann eine qualitative und quantitative Temperaturanalyse durchgeführt werden. **Auto-Hot-Cold-Spot-Erkennung. Scale Assist:** Automatische Einstellung einer sinnvollen Skala zur Messung der erkannten Werte. **Mit integrierter 5 Megapixel-Digitalkamera.** Das Messgerät kann via Bluetooth und **testo Thermography App** mit ihrem Smartphone verbunden werden. Intuitive Bedienung in moderner Kacheloptik.

#### Verwendung:

Zur vorbeugenden Instandhaltung, um sowohl mechanische als auch elektrische Anlagen oder Produktionsprozesse zu überwachen. Besonders geeignet für Instandhaltung, Bauhandwerk, Heizungs- und Installationsbereich sowie Facility Management und Haustechnik.

#### Lieferumfang:

Inklusive USB-Kabel, Netzteil, Lithium-Ionen-Akku, Profi-Software (freier Download), Inbetriebnahmeanleitung, Kurzanleitung und Kalibrierprotokoll und Koffer.

### Technische Beschreibung

Genauigkeit	±2 °C oder 2 % vom Messwert
Bildwiederholfrequenz	9 Hz
Energieversorgung	Akkubetrieben
Kalibrierung	Preis auf Anfrage
minimaler Fokussierabstand	0,5 m
Detektorgröße	320×240 px
Thermische Empfindlichkeit	0,08 K
Anzahl enthaltener Akkus	1
Sichtfeld	31×23 Grad
Temperaturbereich	-30 - 650 °C
Displaygröße	3,5 Zoll
Produktart	Wärmebildkamera

## Dienstleistungen

Kalibrierung Infrarot-Temperatur-Messgerät Typ A	027600 A
--	----------