



## Digitale Bügelmessschraube, Messbereich: 75-100mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	421492 75-100
GTIN	4067263101703
Artikelklasse	42B

### Beschreibung

#### Ausführung:

Gut ablesbare Anzeige. Hartmetallbestückte Messflächen.  
Digitale und analoge Ablesung. Staub- und spritzwassergeschütztes Metallgehäuse.

#### Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

#### Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032. 1 Steckkugel zur Messung gekrümmter Flächen. 1 Einstellmaß.

### Technische Beschreibung

Messbereich	75 - 100 mm
Anzahl enthaltener Batterien	1
Spindelsteigung	0,5 mm
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Ablesung	0,001 mm
IP-Schutzart	IP 54
Spindel-Ø	6,5 mm
Fehlergrenze	5 µm
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2032

Kalibrierung	B2
Batterietyp	Knopfzelle
Norm	DIN 863
Messtechnik	digital
Verpackung	stabile Box
Produktart	Bügelmessschraube

### Dienstleistungen

Kalibrierung Bügelmessschraube inklusive Einstellmaß maximaler Messbereich 100 mm	022040 100
DAkkS-Kalibrierung Bügelmessschraube inklusive Einstellmaß maximaler Messbereich 100 mm	022050 100

### Zubehör

Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp CR2032	081560 CR2032
Einstellmaß ganze Länge 75 mm	421100 75