



Digitale Bügelmessschraube, Messbereich: 0-25mm



Bestelldaten

Bestellnummer	421492 0-25
GTIN	4062406051488
Artikelklasse	42B

Beschreibung

Ausführung:

Gut ablesbare Anzeige. Hartmetallbestückte Messflächen.
Digitale und analoge Ablesung. Staub- und spritzwassergeschütztes Metallgehäuse.

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032. 1 Steckkugel zur Messung gekrümmter Flächen.

Technische Beschreibung

Fehlergrenze	4 µm
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Spindel-Ø	6,5 mm
Kalibrierung	B1
Anzahl enthaltener Batterien	1
Batterietyp	Knopfzelle
Spindelsteigung	0,5 mm
Ablesung	0,001 mm
IP-Schutzart	IP 54

Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2032
Messbereich	0 - 25 mm
Norm	DIN 863
Messtechnik	digital
Verpackung	stabile Box
Produktart	Bügelmessschraube

Dienstleistungen

DAkkS-KalibrierungBügelmessschraube ohne Einstellmaß maximaler Messbereich 100 mm	022010 100
KalibrierungBügelmessschraube ohne Einstellmaß maximaler Messbereich 25 mm	022000 25

Zubehör

Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp CR2032	081560 CR2032
--	---------------