



Digitale Bügelmessschraube mit abgesetzten Messflächen, Messbereich: 0-25mm



Bestelldaten

Bestellnummer	421721 0-25
GTIN	4062406063238
Artikelklasse	42B

Beschreibung

Ausführung:

Gut ablesbare digitale Anzeige mit zusätzlicher analoger Ablesung. Robustes Metallgehäuse. Drehende Messspindel, Hartmetallbestückte Messflächen

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.

Technische Beschreibung

Energieversorgung	Batteriebetrieben
Batterietyp	Knopfzelle
Fehlergrenze	4 µm
Ablesung	0,00005 Zoll
IP-Schutzart	IP 54
Ablesung	0,001 mm
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2032
Kalibrierung	B1

Anzahl enthaltener Batterien	1
Norm	DIN 863
Messtechnik	digital
Verpackung	stabile Box
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Messtrommel-Teilung	1/50
Produktart	Bügelmessschraube

Dienstleistungen

DAkKS-KalibrierungBügelmessschraube ohne Einstellmaß maximaler Messbereich 100 mm	022010 100
KalibrierungBügelmessschraube ohne Einstellmaß maximaler Messbereich 25 mm	022000 25

Zubehör

Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp 357	081560 357
---	------------