



Digitale Bügelmessschraube mit Messspitze, Messbereich: 0-25mm



Bestelldaten

Bestellnummer	421727 0-25
GTIN	4062406063252
Artikelklasse	42B

Beschreibung

Ausführung:

Gut ablesbare digitale Anzeige mit zusätzlicher analoger Ablesung. Robustes Metallgehäuse. Drehende Messspindel, Hartmetallbestückte Messflächen

Funktion:

IP54: Es besteht Schutz gegen Spritzwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Staubablagerungen im Inneren (staubgeschützt), sowie ein vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.

Technische Beschreibung

IP-Schutzart	IP 54
Ablesung	0,001 mm
Ablesung	0,00005 Zoll
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2032
Kalibrierung	B1
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Fehlergrenze	4 µm
Batterietyp	Knopfzelle
Anzahl enthaltener Batterien	1

Norm	DIN 863
Messtechnik	digital
Verpackung	stabile Box
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Messtrommel-Teilung	1/50
Produktart	Bügelmessschraube

Dienstleistungen

DAkkS-Kalibrierung Bügelmessschraube ohne Einstellmaß maximaler Messbereich 100 mm	022010 100
Kalibrierung Bügelmessschraube ohne Einstellmaß maximaler Messbereich 25 mm	022000 25

Zubehör

Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp 357	081560 357
---	------------