



## Digitale Bügelmessschraube mit Tellermessflächen, Messbereich: 0-25mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	421729 0-25
GTIN	4062406063269
Artikelklasse	42B

### Beschreibung

#### Ausführung:

Gut ablesbare digitale Anzeige mit zusätzlicher analoger Ablesung. Robustes Metallgehäuse. Stehende Messspindel

#### Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.

### Technische Beschreibung

Parallelität der Messflächen	4 µm
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2032
Anzahl enthaltener Batterien	1
Kalibrierung	B1
Fehlergrenze	4 µm
Batterietyp	Knopfzelle
Ablesung	0,00005 Zoll
Messteller-Ø	20 mm
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Ablesung	0,001 mm
Norm	DIN 863

Messtechnik	digital
Verpackung	stabile Box
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Messtrommel-Teilung	1/50
Produktart	Bügelmessschraube

## Dienstleistungen

KalibrierungBügelmessschraube ohne Einstellmaß maximaler Messbereich 25 mm	022000 25
DAkKS-KalibrierungBügelmessschraube ohne Einstellmaß maximaler Messbereich 100 mm	022010 100

## Zubehör

Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp 357	081560 357
---	------------