



Digitale Bügelmessschraube zur Nutenmessung, Messbereich: 0-25mm



Bestelldaten

Bestellnummer	421725 0-25
GTIN	4062406063245
Artikelklasse	42B

Beschreibung

Ausführung:

Gut ablesbare digitale Anzeige mit zusätzlicher analoger Ablesung. Robustes Metallgehäuse. Stehende Messspindel

Lieferumfang:

Inklusive 1 Batterie Nr. 081560 Gr. CR2032.

Technische Beschreibung

Batterietyp	Knopfzelle
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081560 CR2032
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Ablesung	0,001 mm
Fehlergrenze	4 µm
Anzahl enthaltener Batterien	1
Kalibrierung	B1
Ablesung	0,00005 Zoll
Norm	DIN 863
Messtechnik	digital
Verpackung	stabile Box

Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Messtrommel-Teilung	1/50
Produktart	Bügelmessschraube

Dienstleistungen

DAkS-KalibrierungBügelmessschraube ohne Einstellmaß maximaler Messbereich 100 mm	022010 100
KalibrierungBügelmessschraube ohne Einstellmaß maximaler Messbereich 25 mm	022000 25

Zubehör

Knopfzelle / Sonderbatterie Batterietyp 357	081560 357
---	------------