

Garant**SOMT 120508 PDER, HB7520, Typ: ST900****Bestelldaten**

Bestellnummer	GG2113 ST900
GTIN	4067263001652
Artikelklasse	GGN

Beschreibung**Passend für:**GARANT Softcut[®] HSI Nr. 214851 – Nr. 214857.**Inhalt:**

50 × 214865 ST900

Hinweis:Einsatzrichtwerte für $a_e = 0,3 \times D$.**Technische Beschreibung**

Vorschub f_z pro Zahn	0,2 mm
Inhalt	50
ISO-Code Wendeschneidplatte	SOMT 120508 PDER
Sorte	HB7520
Schneidstoff	HM
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Fräsen

Anwenderdaten

	Eignung	V_c	ISO-Code
Stahl < 500 N/mm ²	geeignet	320 m/min	P
Stahl < 750 N/mm ²	geeignet	300 m/min	P
Stahl < 900 N/mm ²	geeignet	260 m/min	P
nass maximal	bedingt geeignet		
trocken	geeignet		

Zubehör

SOMT 120508 PDER Typ ST900

214865 ST900