

## Holm-Paar LNS-DUO 100×50, Holmlänge: 2700mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	991338 2700
GTIN	4058255037407
Artikelklasse	96P

### Beschreibung

**Ausführung:**

Kastenförmig, kaltverformte Profile mit angeschweißten Agraffen. Jede Agraffe hat 5 stabile Haken, für eine optimale Lasteinleitung in die Palettenregalständer. Fachlast bis 3060 kg pro Holm-Paar.

**Lieferumfang:**

2 Stück Holme zum Einhängen in Ständerrahmen, inklusive je 2 Sicherungsstifte.

**Lackierung:**

RAL 2004 reinorange **pulverbeschichtet**.

**Hinweis:**

Neue Holme mit Tiefe 50 mm nur paarweise mit alten Holmen Tiefe 40 mm kombinierbar.

### Technische Beschreibung

Einsatzbereich	Regal
Holm Typ	LNS-DUO 100×50
Holmlänge	2700 mm
Tragfähigkeit je Holmpaar	1545 kg
Holmhöhe	100 mm
Produktart	Holm / Traverse