

Holm-Paar LNS-DUO 110×50, Holmlänge: 2700mm



Bestelldaten

Bestellnummer	991342 2700
GTIN	4058255037414
Artikelklasse	96P

Beschreibung

Ausführung:

Kastenförmig, kaltverformte Profile mit angeschweißten Agraffen. Jede Agraffe hat 5 stabile Haken, für eine optimale Lasteinleitung in die Palettenregalständer. Fachlast bis 3060 kg pro Holm-Paar.

Lieferumfang:

2 Stück Holme zum Einhängen in Ständerrahmen, inklusive je 2 Sicherungsstifte.

Lackierung:

RAL 2004 reinorange **pulverbeschichtet**.

Hinweis:

Neue Holme mit Tiefe 50 mm nur paarweise mit alten Holmen Tiefe 40 mm kombinierbar.

Technische Beschreibung

Holmlänge	2700 mm
Holm Typ	LNS-DUO 110×50
Einsatzbereich	Regal
Tragfähigkeit je Holmpaar	2460 kg
Holmhöhe	110 mm
Produktart	Holm / Traverse