



LED-Echtfarben-Arbeitsleuchten COLOUR MATCH, Typ: SUN4



Bestelldaten

Bestellnummer	081513 SUN4
GTIN	5708997356579
Artikelklasse	08C

Beschreibung

Ausführung:

COLOUR MATCH. Spezial-LED mit hohem CRI-Wert für **perfekte Farbwiedergabe** und extrem lange LED-Lebensdauer. Perfekt geeignet für alle Lackier-, Polier-, Reinigungs- und Vorbereitungsarbeiten. Ausgelegt für den Gebrauch in Lackierereien. **Glaslinse austauschbar** und beständig gegenüber allen Lösungsmitteltypen auch bei täglicher Reinigung. **SUNMATCH 4.** Handliche Akku-LED-Arbeitsleuchte mit 180° flexiblem Lampenkopf für Aufbereitung und Farbanpassung. Mit stufenloser CCT SCAN-Funktion.

Mit stufenloser CCT SCAN-Funktion. Bei Aktivierung scannt die Leuchte automatisch die Oberfläche des Objekts mit dem gesamten Farbspektrumbereich. Arretierung ist jederzeit möglich. Optimal zum Erkennen von Lackfehlern.

Funktion:

IP65: Es besteht Schutz gegen Strahlwasser aus allen Richtungen und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive Ladegerät und Ladestation.

Technische Beschreibung

CRI Wert	95
----------	----

Lichtfarbe	echtfarbe
Gewicht	270 g
IP-Schutzart	IP 65
ATEX-Zone	keine
Akkuspannung	3,7 V
Gesamtlänge	203 mm
Akkuart	Lithium-Ion
Anzahl enthaltener Akkus	1
Leuchtdauer	2 - 10 h
Energieversorgung	Akkubetrieben
Akkukapazität	2,6 Ah
Herstellerbezeichnung	SUNMATCH 4
Lichtstrom	50 - 500 lm
Gesamtbreite	89 mm
Produktart	Arbeitsleuchte