

Garant**Schneidenträger Medium für Planeinstich, links, Ø-Bereich Einstich D1 / D2:
42/60mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	274022 42/60
GTIN	4067263021735
Artikelklasse	21U

Beschreibung**Ausführung:**

Für Schneidplatten Nr. 275000 – 275015.

Verwendung:

In Verbindung mit Klemmhalter Nr. 274002 oder alternativ mit Adapter Nr. 274001 und passendem Grundhalter für Stechschwerter.

Achtung:

Ohne Montageschrauben (im Lieferumfang der Klemmhalter enthalten). Der Montageschlüssel Nr. 279940 ist separat zu bestellen.

Hinweis:

D_1 = minimaler Ø für den 1. Einstich / D_2 = maximaler Ø für den 1. Einstich.

Technische Beschreibung

minimaler 1. Einstich-Ø D_1	42 mm
maximale Schnitttiefe t_{max}	28 mm
maximaler 1. Einstich-Ø D_2	60 mm
Einsatzart	links
Systemschlüssel	ja
Stechbreite w	4 mm

Produktart

Schneidenträger