

Schneidenträger Medium für Planeinstich, rechts, Ø-Bereich Einstich D1 / D2: 44/60mm



Bestelldaten

Bestellnummer	274014 44/60
GTIN	4067263021704
Artikelklasse	21U

Beschreibung

Ausführung:

Für Schneidplatten Nr. 275000 – 275015.

Verwendung:

In Verbindung mit Klemmhalter Nr. 274002 oder alternativ mit Adapter Nr. 274001 und passendem Grundhalter für Stechschwerter.

Achtung:

Ohne Montageschrauben (im Lieferumfang der Klemmhalter enthalten). Der Montageschlüssel Nr. 279940 ist separat zu bestellen.

Hinweis:

 D_1 = minimaler \varnothing für den 1. Einstich / D_2 = maximaler \varnothing für den 1. Einstich.

Technische Beschreibung

maximaler 1. Einstich-Ø D ₂	60 mm
minimaler 1. Einstich-Ø D₁	44 mm
maximale Schnitttiefe t _{max}	16 mm
Einsatzart	rechts
Systemschlüssel	ja
Stechbreite w	3 mm

Datenblatt

⚠ Hoffmann Group

Produktart Schneidenträger