

Garant**Schneidenträger Medium für Planeinstich, links, Ø-Bereich Einstich D1 / D2:
42/60mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 274026 42/60 |
| GTIN | 4067263021759 |
| Artikelklasse | 21U |

Beschreibung**Ausführung:**

Für Schneidplatten Nr. 275000 – 275015.

Verwendung:

In Verbindung mit Klemmhalter Nr. 274002 oder alternativ mit Adapter Nr. 274001 und passendem Grundhalter für Stechschwerter.

Achtung:

Ohne Montageschrauben (im Lieferumfang der Klemmhalter enthalten). Der Montageschlüssel Nr. 279940 ist separat zu bestellen.

Hinweis:

D_1 = minimaler Ø für den 1. Einstich / D_2 = maximaler Ø für den 1. Einstich.

Technische Beschreibung

| | |
|---------------------------------|-------|
| maximaler 1. Einstich-Ø D_2 | 60 mm |
| minimaler 1. Einstich-Ø D_1 | 42 mm |
| maximale Schnitttiefe t_{max} | 18 mm |
| Einsatzart | links |
| Systemschlüssel | ja |
| Stechbreite w | 4 mm |

Produktart

Schneidenträger