

**Akku-Bohrhammer, Typ: GBH18V21****Bestelldaten**

Bestellnummer	075515 GBH18V21
GTIN	4059952528106
Artikelklasse	03B

**Beschreibung****Ausführung:**

**18-V-Akku-Bohrhammer** mit **SDS-plus Werkzeugaufnahme** und bürstenlosem Motor.

- **Überlastkupplung zum Schutz von Anwender und Maschine.**
- **Rechts- / Links-Lauf.**
- **Extrem robust: Electronic Motor Protection schaltet den Motor bei Überlastung ab; voll funktionsfähig auch nach einem 2-m-Falltest auf Beton.**

**Lieferumfang:**

Akku-Bohrhammer GBH 18V-21 Professional, L-Boxx.

**Hinweis:**

Passende HM-Hammerbohrer finden Sie ab Nr. 787000. Passende Ersatzakkus und Ladegeräte finden Sie unter Nr. 073851– 073866.

**Technische Beschreibung**

Akkuart	Lithium-Ion
maximaler Spiralbohr-Ø in Holz	30 mm
Verpackung	Systemkoffer (L-Boxx)
maximaler Spiralbohr-Ø in Stahl	13 mm
Werkzeugaufnahme Form	SDS-Plus
maximaler Spiralbohr-Ø in Beton	21 mm

Drehzahlbereich	0 - 1800 min <sup>-1</sup>
Gewicht ohne Akku	2,4 kg
Schlagenergie	2 J
maximale Schlagzahl	5100 min <sup>-1</sup>
Herstellerbezeichnung	GBH 18V-21
passender Akku – Lieferant/Akkutyp/Spannung	Bosch 18 V
Energieversorgung	Akkubetrieben
Akkuspannung	18 V
Anzahl enthaltener Akkus	0
Produktart	Bohrhammer

---

## Zubehör

Li-Ionen Akku Akkutyp, Akkuspannung B18 V	073851 B18
---	------------