

**Garant****Maulschlüssel / Ratschenringschlüssel, Schlüsselweite: 10mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	614770 10
GTIN	4067263001096
Artikelklasse	61B

**Beschreibung****Ausführung:**

Gesenkgeschmiedet. Ringseite mit besonders leichtgängiger, stabiler Ringknarre. Extrem kleiner Nachfasswinkel von 5°.

**Werkstoff:**

Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt.

**Technische Beschreibung**

Maulbreite b	22 mm
Ring-Ø D	20,8 mm
Schlüsselweite	10 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Schlüssellänge L	160 mm
Ringhöhe h <sub>2</sub>	7,7 mm
Maulhöhe h <sub>1</sub>	4,8 mm
Ringstellung	0 Grad
Zähnezahl	72
Nachfasswinkel	5 Grad
Herstellverfahren	gesenkgeschmiedet
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	verchromt

Endanschlag maulseitig	nein
Haltefunktion Maulseitig	nein
mit Schwenkkopf	nein
Ratsche umschaltbar	nein
Produktart	Schraubenschlüssel