

Garant**Maulschlüssel / Ratschenringschlüssel, Schlüsselweite: 19mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	614770 19
GTIN	4067263001188
Artikelklasse	61B

Beschreibung**Ausführung:**

Gesenkgeschmiedet. Ringseite mit besonders leichtgängiger, stabiler Ringknarre. Extrem kleiner Nachfasswinkel von 5°.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, matt verchromt.

Technische Beschreibung

Schlüsselweite	19 mm
Schlüsselweiten-Maße	metrisch
Ringhöhe h_2	11,6 mm
Maulbreite b	41,6 mm
Ring- \emptyset D	34,5 mm
Maulhöhe h_1	6,8 mm
Schlüssellänge L	250 mm
Ringstellung	0 Grad
Zähnezahl	72
Nachfasswinkel	5 Grad
Herstellverfahren	gesenkgeschmiedet
Werkstoff	Chrom-Vanadium-Stahl
Oberfläche	verchromt

Endanschlag maulseitig	nein
Haltefunktion Maulseitig	nein
mit Schwenkkopf	nein
Ratsche umschaltbar	nein
Produktart	Schraubenschlüssel