

mato

Hochdruck-Stoßpresse für Öl, FließfettPG



Bestelldaten

Bestellnummer	083554 PG
GTIN	4016553261580
Artikelklasse	08H

Beschreibung

Ausführung:

Spezial-Stoßpresse für Öl, Petroleum, Aerosole und Öle mit Additiven, schwarz pulverbeschichtet, mit starrem Rohr und Folgekolben. Druckleistung bis 150 bar. Fördermenge 0,5 ccm/Hub mit Universal- und Spitzmundstück und gelber Verschlusskappe. Hochdruck-Stoßpresse für Öl, Fließfett

Technische Beschreibung

Ø Pressenbehälter	40 mm
Länge gesamt	240 mm
Mundstück Typ	Universal / Spitz
Gewicht	250 g
maximaler Druck	150 bar
Füllvolumen	150 cm ³
Produktart	Fettpresse

