

Garant GRIDLINE

Workstation eLevel mit dunkelgrauer Eluplan-Platte, Länge: 1500/2mm**Bestelldaten**

Bestellnummer	920012 1500/2
GTIN	4067263001362
Artikelklasse	91P

Beschreibung**Ausführung:**

Workstation eLevel – elektrisch stufenlos höhenverstellbar. Höhenverstellung mit elektronischem Bedienpanel. Bedienpanel mit Display und Memoryfunktion. Durch Betätigung wird die **Höhe des gesamten Arbeitsplatzes** angepasst.

Lackierung:

Fußteil anthrazit RAL 7016, **nicht konfigurierbar.**

Hubsäule eloxiertes Aluminium, **nicht konfigurierbar.**

Seiten- und Rückwand lichtgrau RAL 7035 **pulverbeschichtet, konfigurierbar.**

Hinweis:

- **Bitte beachten Sie bei der Verwendung von Gehäusen zum Anschrauben unter der Arbeitsplatte, dass die Gehäuse eine maximale Höhe von 500 mm nicht überschreiten dürfen.**
- **Achtung: bei Reihenaufstellung bitte Scherbleche Nr. 920350 verwenden (Quetschgefahr).**

Größen mit .../2 sind mit alternativer Hubeinheit verbaut. Technische Daten sind ähnlich wie bei den bisherigen Hubeinheiten, geringe Abweichungen. Bedienpanel ist bei diesen Größen optisch anders, funktional jedoch gleich.

- **Erfassung dieser Artikelnummern nur nach vorheriger Rücksprache mit Technischem Einkauf P93, Tel. +49 89 8391 9165, aktuelle Verfügbarkeit muss geprüft werden.**
- **Maximale Tragfähigkeit beachten, darf unter keinen Umständen überschritten werden! Besonders wichtig bei der Planung von Trägersäulenaufbauten.**

Technische Beschreibung

Gewicht	80 kg
Steckertyp Eingang	F
Belag Arbeitsplatte	Eluplan (Kunststoff), (Linoleum-Belag)
Oberfläche Arbeitsplatte	Belag antistatisch, hochabriebfest, mittelhart, nicht lichteht
Bedienpanel mit Display und Memoryfunktion	ja
Modell	eLevel
Tiefe	800 mm
Belag-Stärke	2 mm
Höhenverstellung stufenlos	ja
Nennspannung	250 V
Material Arbeitsplatte	Eluplan
Prinzip der Höhenverstellung	kompletter Aufbau
Serie	Workstation
Arbeitsplatte Tiefe	800 mm
Breite	1500 mm
Höhenverstellbereich (Oberkante Arbeitsplatte) von – bis	670 - 990 mm
Arbeitsplatte Länge	1500 mm
Farbe Oberfläche Arbeitsplatte	dunkelgrau
Arbeitsplatte Stärke	40 mm
Höhenverstellung Arbeitsplatz	670-990 mm
Konstruktionsausführung	Stahlrohrkonstruktion
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz)	250 kg
Ausführung Höhenverstellung	elektrisch
Plattenstärke	40 mm
Höhenausgleich	25 mm
Farbauswahl	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktart	Arbeitstisch

